

# Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

## Power Utilities

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, anodized

### ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30807-416          | 2 U             | 84 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-494          | 3 U             | 42 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30807-506          | 3 U             | 84 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-764          | 6 U             | 42 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-771          | 6 U             | 63 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-776          | 6 U             | 84 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30808-067          | 3 U             | 63 HP          | 1                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30810-432          | 3 U             | 2 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30818-741          | 6 U             | 2 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Conductivo      |
| 30807-481          | 3 U             | 4 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-482          | 3 U             | 6 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-483          | 3 U             | 10 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-484          | 3 U             | 8 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-485          | 3 U             | 12 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-487          | 3 U             | 21 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-496          | 3 U             | 28 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-501          | 3 U             | 14 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-508          | 3 U             | 3 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-509          | 3 U             | 7 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-510          | 3 U             | 5 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje               | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 30807-778          | 6 U             | 4 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-777          | 6 U             | 5 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-752          | 6 U             | 6 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-753          | 6 U             | 10 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-755          | 6 U             | 12 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-757          | 6 U             | 21 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-758          | 6 U             | 14 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Conductivo      |
| 30807-766          | 6 U             | 28 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-779          | 6 U             | 8 HP           | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |
| 30807-780          | 6 U             | 16 HP          | 5                    | Atornillado delantero | Anodizado       | Anodizado       |

Table 2/3

| Número de catálogo | Bordes tratados | De conformidad con              | Apantallamiento EMC | Altura   | Material | Tipo de producto |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|
| 30807-416          | Sí              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 84 mm    | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-494          | Sí              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-506          | Sí              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-764          | Sí              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-771          | Sí              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |

| Número de catálogo | Bordestratados | Deconformidad con               | Apantallamiento EMC | Altura   | Material | Tipo de producto |
|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|
| 30807-776          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30808-067          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30810-432          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30818-741          | No             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-481          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-482          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-483          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-484          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-485          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-487          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-496          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-501          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-508          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-509          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |

| Número de catálogo | Bordestratados | Deconformidad con               | Apantallamiento EMC | Altura   | Material | Tipo de producto |
|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|
| 30807-510          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 128.4 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-778          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-777          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-752          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-753          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-755          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-757          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-758          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-766          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-779          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |
| 30807-780          | Sí             | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No                  | 261.8 mm | Aluminio | Panel frontal    |

Table 3/3

| Número de catálogo | Tipo                    | Anchura  |
|--------------------|-------------------------|----------|
| 30807-416          | Panel frontal sin mango | 426.4 mm |
| 30807-494          | Panel frontal sin mango | 213 mm   |
| 30807-506          | Panel frontal sin mango | 426.4 mm |

| Número de catálogo | Tipo                    | Anchura  |
|--------------------|-------------------------|----------|
| 30807-764          | Panel frontal sin mango | 213 mm   |
| 30807-771          | Panel frontal sin mango | 319.7 mm |
| 30807-776          | Panel frontal sin mango | 426.4 mm |
| 30808-067          | Panel frontal sin mango | 319.7 mm |
| 30810-432          | Panel frontal sin mango | 9.8 mm   |
| 30818-741          | Panel frontal sin mango | 9.8 mm   |
| 30807-481          | Panel frontal sin mango | 20 mm    |
| 30807-482          | Panel frontal sin mango | 30.1 mm  |
| 30807-483          | Panel frontal sin mango | 50.5 mm  |
| 30807-484          | Panel frontal sin mango | 40.3 mm  |
| 30807-485          | Panel frontal sin mango | 60.6 mm  |
| 30807-487          | Panel frontal sin mango | 106.3 mm |
| 30807-496          | Panel frontal sin mango | 141.9 mm |
| 30807-501          | Panel frontal sin mango | 70.8 mm  |
| 30807-508          | Panel frontal sin mango | 14.9 mm  |
| 30807-509          | Panel frontal sin mango | 35.2 mm  |
| 30807-510          | Panel frontal sin mango | 25 mm    |
| 30807-778          | Panel frontal sin mango | 20 mm    |

| Número de catálogo | Tipo                    | Anchura  |
|--------------------|-------------------------|----------|
| 30807-777          | Panel frontal sin mango | 25 mm    |
| 30807-752          | Panel frontal sin mango | 30.1 mm  |
| 30807-753          | Panel frontal sin mango | 50.5 mm  |
| 30807-755          | Panel frontal sin mango | 60.6 mm  |
| 30807-757          | Panel frontal sin mango | 106.3 mm |
| 30807-758          | Panel frontal sin mango | 70.8 mm  |
| 30807-766          | Panel frontal sin mango | 141.9 mm |
| 30807-779          | Panel frontal sin mango | 40.3 mm  |
| 30807-780          | Panel frontal sin mango | 80.9 mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.