


Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts

Power Utilities



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Shieldable for stainless steel EMC gasket.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

ESPECIFICACIONES

Table 1/3						
Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados

30118-348	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No
30118-349	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No
30118-350	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No
30118-351	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No
30118-352	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No
30118-353	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No
30118-354	5	Atornillado delantero	Acero inoxidable	Anodizado	Conductivo	No

Table 2/3						
Número de catálogo	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material	Tipo de producto	Altura del rack
30118-348	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30118-349	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30118-350	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30118-351	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30118-352	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30118-353	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30118-354	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U

Table 3/3			
Número de catálogo	Ancho del rack	Tipo	Anchura

30118-348	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-349	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-350	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-351	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-352	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-353	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30118-354	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order stainless steel EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.