

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Power Utilities

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30847-469	5 U	84 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-459	2 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Acabado frontal
30847-460	2 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-467	5 U	42 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-468	5 U	63 HP	1	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-458	2 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30838-043	3 U	4 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-462	4 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado
30847-466	5 U	28 HP	5	Ninguna	Atornillado delantero	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30847-469	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio
30847-459	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30847-460	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30847-467	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio
30847-468	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio
30847-458	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio
30838-043	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordestratados	Deconformidad con	Apantallamiento EMC	Altura	Material
30847-462	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	172.9 mm	Aluminio
30847-466	Conductivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	217.4 mm	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo	Anchura	Certificaciones
30847-469	Panel frontal	Panel frontal sin mango	426.4 mm	
30847-459	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	
30847-460	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	
30847-467	Panel frontal	Panel frontal sin mango	213 mm	
30847-468	Panel frontal	Panel frontal sin mango	319.7 mm	
30847-458	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	
30838-043	Panel frontal	Panel frontal sin mango	20 mm	RoHS
30847-462	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	
30847-466	Panel frontal	Panel frontal sin mango	141.9 mm	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.