

RackPower 3x Temperature and 1x Humidity Sensor

Power Utilities

3x Temperature and 1x Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

CARACTERÍSTICAS

3x Temperature and 1x Humidity Sensor

With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Temperature Measuring Range 0 to 65 °C

Temperature Measuring Accuracy +/- 2 %

Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing

Humidity Measuring Accuracy +/- 5 %

Second and Third Temperature Sensor with 950 mm cable

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
EA9105	Temperatura y humedad	RackPower

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.