

RackPower Basic PDU, RB0xxx, 230/400 VAC, 3-phase

Power Utilities

Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 / C19 Combo outlets.

CARACTERÍSTICAS

RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage Range 200-240/346-415VAC, 3-phase WYE

Connecting cable 6", with IEC 60309 3P+N+E connector

C13 and C13/C19 Combo outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Color	Longitud	Tensión CA	Fondo
RB0450	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Negro	1490 mm	230 V	55 mm
RB0850	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Negro	1780 mm	230 V	55 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Anchura
RB0450	56 mm
RB0850	56 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.