

Side Receptor Plug

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Fully encapsulated connection from conductor to receptor disk

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Simple integrated installation

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura (H)	A
WT2SA7002.5	36 mm	146 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.