

Side Receptor Socket

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Controls depth of receptor disk

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Superior receptor product life performance


Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

Simple integrated installation

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura (H)
WT2SS45	45 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE