


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts

Power Utilities



U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors.
Shieldable for textile EMC gasket.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
30849-749	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal	Acabado trasero	Borde tratados
30849-750	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No
30849-751	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No
30849-752	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No
30849-753	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No
30849-754	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No
30849-755	5	Atornillado delantero	Textil	Anodizado	Conductivo	No

Table 2/3

Número de catálogo	De conformidad con	Apantallamiento o EMC	Altura	Material	Tipo de producto	Altura del rack
30849-749	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30849-750	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30849-751	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30849-752	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30849-753	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30849-754	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U
30849-755	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofitable)	128.4 mm	Aluminio	Panel frontal	3 U

Table 3/3

Número de catálogo	Ancho del rack	Tipo	Anchura
--------------------	----------------	------	---------

30849-749	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30849-750	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30849-751	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30849-752	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30849-753	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30849-754	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm
30849-755	4 HP	Panel frontal sin mango	20 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order textile EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.