

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Power Utilities

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

CARACTERÍSTICAS

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	De conformidad con
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Deconformidad con
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado	Tipo de bloqueo	Material	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo
21630-171	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-210	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-211	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-212	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-213	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-214	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-215	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-216	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-217	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-218	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero
21630-219	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero

Número de catálogo	Acabado	Tipo de bloqueo	Material	Tipo de producto	Grado de protección	Tipo
21630-220	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	Puerta de gabinete	IP55	Puerta de acero

Table 3/3

Número de catálogo	Compatible con
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.