

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 5-Point locking.

CARACTERÍSTICAS

Height of connection plate 400 mm

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 5-point locking for EMC applications

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Color	Código de color
21630-372	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-373	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-711	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-712	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-374	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-375	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-376	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Color	Código de color
21630-377	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-713	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-714	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-715	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021
21630-716	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de bloqueo	Tipo de producto
21630-372	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete
21630-373	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete
21630-711	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete
21630-712	Bloqueo de 3 puntos	Puerta de gabinete
21630-374	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-375	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-376	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-377	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-713	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-714	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-715	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete
21630-716	Bloqueo de 4 puntos	Puerta de gabinete

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.