


19" estante del equipo, profundidad-ajustable

El estante de equipo Schroff de 19" con capacidad de plomo de 10 kg ayuda a los administradores de rack a asimilar equipos críticos en el gabinete.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Profundidad ajustable en incrementos de rejilla de 25 mm, saliente hacia adelante mínimo 26 mm

Altura de instalación 2 U

Capacidad de carga estática 15 kg

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Plataforma

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
20118-786	430mm	250mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
20118-791	430mm	400mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
20118-790	430mm	300mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
20118-789	430mm	250mm	1	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
20118-788	430mm	400mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
20118-787	430mm	300mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Envío rápido
20118-786	Plataforma de equipo	No
20118-791	Plataforma de equipo	No
20118-790	Plataforma de equipo	No
20118-789	Plataforma de equipo	No
20118-788	Plataforma de equipo	No
20118-787	Plataforma de equipo	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE