


Backplane secundario CPCI



Backplane CompactPCI secundario para su uso detrás del puente.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot-swap Especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Especificación, PICMG 2,10 R1.0 Keying Especificación

Backplane secundario para el uso detrás del puente

Los backplanos secundarios también se pueden utilizar como backplanos terciarios; cambio de dirección geográfica ver manual del usuario

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23006-824	Plano trasero	4	3U	CompactPCI, 32-bit, secundario	Correcto	4HP
23006-827	Plano trasero	7	3U	CompactPCI, 32-bit, secundario	Correcto	4HP

Table 2/3						
Número de catálogo	E/S de tensión	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Anchura	Cantidad del paquete
23006-824	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	80mm	1
23006-827	5V	HM 2,0	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12 pines	141mm	1

Table 3/3	
Número de catálogo	Envío rápido
23006-824	No
23006-827	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE