


Panel Frontal, Perfil U, Blindaje Refrofit, 4 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodizado Frontal, Conductor Trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

20848-271



Panel frontal de perfil en U para junta textil EMC.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Perfil en U, panel delantero, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Para EMC junta textil

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 4U

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de accesorio: Panel frontal

Montaje: Atornillado delantero

Tipo de junta EMC: Textil

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Fondo (D): 2.5mm

Apantallamiento EMC: No (Retrofitable)

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura (H): 172.9mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: Panel frontal sin mango

Anchura (W): 426.4mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el material de fijación (mangas, tornillos de cuello) por separado.

14 ... 84 HP: Perfil en U multiparte (panel frontal con perfiles ondulados).


Diferencias en el acabado entre 2 ... 12 HP y 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: Perfil en U de una parte

Por favor, ordene la junta textil EMC por separado.

Cantidad de paquete estándar: 2 a 28HP: 5 piezas, 42 a 84 HP: 1 pieza, suministrado en cantidades estándar del paquete (SPQ) solamente.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE