

# EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Pesado, Retrofit blindaje

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carga instalada hasta 15 kg

Versión sin manijas frontales

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

## ESPECIFICACIONES

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio            |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No                  |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Subrack/chasis      |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Para montaje  | Profundidad de la placa    | Tipo de junta |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 24563-161          | 3U              | 175mm | 1                    | Plano trasero | 160mm                      | Textil EMC    |
| 24563-162          | 3U              | 235mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm               | Textil EMC    |
| 24563-163          | 3U              | 295mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm        | Textil EMC    |
| 24563-164          | 3U              | 355mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Textil EMC    |
| 24563-461          | 6U              | 175mm | 1                    | Plano trasero | 160mm                      | Textil EMC    |
| 24563-462          | 6U              | 235mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm               | Textil EMC    |
| 24563-463          | 6U              | 295mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm        | Textil EMC    |
| 24563-464          | 6U              | 355mm | 1                    | Plano trasero | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Textil EMC    |

Table 2/3

| Número de catálogo | Tolerancia a impactos y vibraciones | Mango incluido | Montaje | De conformidad con | Ancho del rack | Carga estática |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 24563-161          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-162          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-163          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-164          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-461          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |
| 24563-462          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103    | 84HP           | 15kg           |

| Número de catálogo | Tolerancia a impactos y vibraciones | Mango incluido | Montaje | Deconformidad con | Ancho del rack | Carga estática |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|----------------|
| 24563-463          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103   | 84HP           | 15kg           |
| 24563-464          | 5g (force)                          | No             | Rack    | IEC 60297-3-103   | 84HP           | 15kg           |

Table 3/3

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| 24563-161          | No           |
| 24563-162          | No           |
| 24563-163          | No           |
| 24563-164          | No           |
| 24563-461          | No           |
| 24563-462          | No           |
| 24563-463          | No           |
| 24563-464          | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**