


Kit de blindaje textil EMC para panel frontal, -40 hasta +85°C.



Las juntas textiles EMC se insertan en una ranura en el lado derecho de los paneles frontales en forma de U. Las juntas están pegadas al panel frontal. Para un rango de temperatura ampliado hasta +85°C.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La junta textil EMC se coloca lateralmente en el panel frontal o en la ranura del perfil derecho, según corresponda.

El sello de perfil se une a la superficie de contacto del soporte de 19" o del ángulo trasero y establece la conexión conductora a los paneles delanteros en forma de U

Rango de temperatura -40 °C ... +85 °C.

ESPECIFICACIONES

Compatible con:	Subpistas; Casos; Paneles frontales
Familia de productos:	EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; Frame Type Plug-in Unit
Tipo de producto:	Kit de blindaje
Material:	Elastómero termoplástico

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Fondo (D)	Altura (H)	Envío rápido
--------------------	-----------------	----------------------	-----------	------------	--------------

21102-857	2U	10	1.62mm	52mm	No
21102-853	3U	10	1.62mm	97mm	No
21102-858	4U	10			No
21102-854	3U	100			No
21102-978	5U	10			No
21102-855	6U	10	1.62mm	232mm	No
21102-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	No
21102-856	6U	100			No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las juntas EMC (textil) son necesarias para proteger los paneles frontales.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE