


# Tornillo de grub

Para fijar el inserto roscado en el riel horizontal.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tornillo de grub

## ESPECIFICACIONES

**Tipo:** Tornillo de grub

**Tipo de producto:** Tornillo

Table 1/2

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Acabado   | Material         | Familia de productos                                                         |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21100-276          | 8mm      | 100                  | M2.5            | Niquelado | Acero            | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |
| 21102-980          | 8mm      | 100                  | M2.5            |           | Acero inoxidable |                                                                              |

| Número de catálogo | Longitud | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Acabado   | Material | Familia de productos                                                         |
|--------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 21100-646          | 8mm      | 100                  | M3              | Niquelado | Acero    | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO |

| Table 2/2          |                          |                |                 |              |
|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Número de catálogo | Compatible con           | Par de apriete | Certificaciones | Envío rápido |
| 21100-276          | Subpistas, Casos, Chasis |                | RoHS            | No           |
| 21102-980          | Subpistas, Casos, Chasis | 0.37N·m        |                 | No           |
| 21100-646          | Subpistas, Casos, Chasis |                | RoHS            | No           |

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE