


# Pieza final de carril de guía, PC

Piezas finales de plástico para guías individuales de varias piezas con piezas intermedias de plástico o aluminio. Disponible como tipo Estándar o Accesorio.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Piezas de extremo de carril guía (PC) para guías individuales de varias piezas con pieza media de extrusión de plástico o aluminio

Propiedades de seguridad contra incendios mejoradas, cumple con los requisitos de EN 45545-2 R22, R23 y R24 con HL3

"Libre de halógenos", según IEC 61249-2-21

Piezas medias disponibles para longitudes estándar de PCB (160, 220, 280 y 340 mm) y para dimensiones especiales como versión de 1000 mm

Se puede sujetar en rieles horizontales (extrusión Al) o en placas de 1,5 mm de espesor

Puede ser atornillado para mayores requisitos de choque y vibración

Clip ESD opcional para un contacto conductor entre PCB y riel horizontal disponible

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos; Chasis                                                            |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac |
| <b>Material:</b>             | Plástico reforzado con fibra                                                        |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Rail End Piece                                                                      |

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | De conformidad con | Tipo             | Unidad de paquete | Ancho de ranura | Envío rápido |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 64568-018          | 1                    | EN 45545-2         | Accesorio        | Par               | 2.5             | No           |
| 64568-004          | 1                    | EN 45545-2         | Estándar         | Par               | 2               | No           |
| 64568-014          | 1                    | EN 45545-2         | Estándar         | Par               | 2.5             | No           |
| 64568-093          | 1                    | EN 45545-2         | Codificación Peg | Par               | 2.5             | No           |
| 64568-094          | 1                    | EN 45545-2         | Codificación Peg | Par               | 2.5             | No           |
| 64568-095          | 1                    | EN 45545-2         | Codificación Peg | Par               | 2.5             | No           |
| 64568-008          | 1                    | EN 45545-2         | Accesorio        | Par               | 2               | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**