


# Novastar 19" Panel/Slide Mount



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste de componentes de 19" a miembros de profundidad.

## CERTIFICACIONES

---



## CARACTERÍSTICAS

---

Para la instalación empotrada de componentes de 19"

Para el montaje de los miembros de profundidad (rejilla de 25 mm)

Capacidad de carga 400 kg

## ESPECIFICACIONES

---

**Tipo de producto:** Montaje de diapositivas

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Color      | Código de color | Acabado          | Altura    |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|
| 27230-172          | 6U              | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 267.1mm   |
| 27230-173          | 9U              | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 400.45mm  |
| 27230-174          | 12U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 533.8mm   |
| 27230-175          | 16U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 711.6mm   |
| 27230-176          | 20U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 889.4mm   |
| 27230-177          | 25U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1111.65mm |
| 27230-197          | 29U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1291mm    |
| 27230-178          | 34U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1511.7mm  |
| 27230-179          | 38U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1689.5mm  |
| 27230-180          | 43U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 1911.75mm |
| 27230-181          | 47U             | 2                    | Gris negro | RAL 7021        | Polvo recubierto | 2089.55mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Unidad de paquete | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 27230-172          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-173          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-174          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-175          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-176          | Par               | RoHS            | No           |

| Número de catálogo | Unidad de paquete | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 27230-177          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-197          |                   |                 | No           |
| 27230-178          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-179          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-180          | Par               | RoHS            | No           |
| 27230-181          | Par               | RoHS            | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE