


# Tornillo Panhead, Torx, autoaseguramiento



Tornillos torx de cabeza de cacerola con diferentes roscas métricas y longitudes. Con características opcionales como la función de puesta a tierra GND o el hilo de autosujeción.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Tornillo de cabeza de cacerola con torx, auto-bloqueo

## ESPECIFICACIONES

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Tipo:</b>             | Tornillo Panhead |
| <b>Tipo de producto:</b> | Tornillo         |
| <b>Material:</b>         | Acero            |

Table 1/1

| Número de catálogo | Longitud | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Compatible con                                                              | Envío rápido |
|--------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24560-159          | 6mm      | Zinc plateado | 100                  | M2.5            | Backplanes, Adaptadores de prueba                                           | No           |
| 21500-039          | 9.3mm    | Zinc plateado | 100                  | M2.5            | Paneles frontales, Rieles horizontales, tipo H, Rieles horizontales, tipo R | No           |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Par máx. 0,2 Nm.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE