

Seguridad en rack Plus, 3 U, 230 / 400 V AC



La unidad nVent SCHROFF Rack Safety Plus es una unidad de distribución de energía de 19" que se utiliza para suministrar alimentación de red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como interruptor de alimentación central. Además está equipado con una función de parada de emergencia.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

19", Unidad de distribución de energía de 3 U con función de parada de emergencia

Suministra alimentación de la red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central

Entrada de red trifásica de 400 V o 230 V 1 fase con fusibles de red

Salidas de CA con diferentes tipos de conectores, conmutadas por interruptor ON/OFF

Salidas de CA permanentes (Servicio)

Todas las salidas están protegidas por disyuntores

La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo

Se puede conectar un botón externo adicional de parada de emergencia al sistema

ESPECIFICACIONES

Función:	Parada de emergencia
Compatible con:	Varistar CP; Novastar
Tipo de accesorio:	Accesorios de distribución de energía
Dispositivo de corriente residual:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tensión de entrada de CA	Número de fases	Filtro EMC	Limitador de pico de corriente	Limitador de corriente de irrupción
--------------------	------------------	--------------------------	-----------------	------------	--------------------------------	-------------------------------------

21270-003	Distribuidor de potencia	230V	1	No	No	No
21270-011	Distribuidor de potencia	230V	1	No	No	No
21270-005	Distribuidor de potencia	230V	1	No	Sí	No
21270-010	Distribuidor de potencia	230V	1	No	Sí	Sí
21270-012	Distribuidor de potencia	400V	3	No	No	No
21270-001	Distribuidor de potencia	400V	3	Sí	Sí	Sí

Table 2/2

Número de catálogo	Tapa del disyuntor	Altura del rack	Tipo de toma de corriente	Cantidad del paquete	Envío rápido
21270-003	No	3U	IEC C13	1	No
21270-011	No	3U	SCHUKO, IEC C13	1	No
21270-005	Sí	3U	SCHUKO	1	No
21270-010	Sí	3U	IEC C13	1	No
21270-012	No	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1	No
21270-001	Sí	3U	SCHUKO, IEC C13	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para la configuración exacta de las características opcionales y la configuración de ejemplo, consulte la tabla de elementos entregados.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE