

Varistar CP Marco de gabinete, carga pesada sísmica



Carcasa de acero soldada diseñada específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica y satisfacer los requisitos de Bellcore Zore 4.

CARACTERÍSTICAS

St, 1,5 mm, zincado, acabado: Recubierto de polvo

Resistencia sísmica a Bellcore Zone 4

Marco de trabajo pesado soldado con soportes de refuerzo, RAL 7021

Capacidad de carga dinámica 500 kg según IEC 61587-2

ESPECIFICACIONES

Carga dinámica:	500kg
Carga estática:	1600kg
Tipo de producto:	Gabinete / Rack Frame
Material del bastidor:	Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tolerancia a impactos y vibraciones
20630-273	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-274	33U	1600mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-275	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tolerancia a impactos y vibraciones
20630-276	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-277	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-278	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-279	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-280	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-281	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-282	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-283	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-284	42U	2000mm	800mm	1600mm	1	5g (force)
20630-285	42U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-286	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-287	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-288	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-269	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-270	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-271	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-272	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Número de catálogo	Frecuencia	Color	Código de color	De conformidad con	Acabado	Material
20630-273	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-274	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-275	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-276	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-277	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-278	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-279	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-280	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-281	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-282	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-283	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-284	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-285	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-286	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-287	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-288	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-269	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero

Número de catálogo	Frecuencia	Color	Código de color	Deconformidad con	Acabado	Material
20630-270	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-271	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-272	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero

Table 3/3			
Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20630-273	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-274	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-275	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-276	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-277	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-278	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-279	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-280	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-281	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-282	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-283	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-284	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-285	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-286	Carga pesada	Varistar CP	No

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20630-287	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-288	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-269	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-270	Carga pesada		No
20630-271	Carga pesada	Varistar CP	No
20630-272	Carga pesada	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene los accesorios y componentes por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE