

# Varistar CP Puerta perforada, Sísmica IP20, Cierre multipunto



IP 20 Puertas sísmicas con cierre reforzado y multipunto.  
El bloqueo multipunto ayuda a lograr el contacto necesario para evitar los efectos de la EMI en la electrónica.

## CARACTERÍSTICAS

Puerta perforada con bloqueo multipunto para aplicaciones sísmicas y IP 20

Ángulo de apertura 180°

Mango de palanca con pulsador

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Puerta de gabinete

**Grado de protección:** IP20

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-876          | 33U             | 1600mm | 600mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-877          | 33U             | 1600mm | 800mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-878          | 38U             | 1800mm | 600mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-879          | 38U             | 1800mm | 800mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|---------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-880          | 42U             | 2000mm | 600mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-881          | 42U             | 2000mm | 800mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-882          | 47U             | 2200mm | 600mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-883          | 47U             | 2200mm | 800mm   | 1                    | Gris negro | RAL 7021        |

Table 2/2

| Número de catálogo | De conformidad con          | Acabado          | Tipo de bloqueo     | Tipo                       | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 21630-876          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-877          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-878          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-879          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-880          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-881          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 4 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-882          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 5 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |
| 21630-883          | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Polvo recubierto | Bloqueo de 5 puntos | Puerta de acero, perforada | Varistar CP    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE