


EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga

El clip de cierre a presión tiene giro de 360°

Solo requiere un martillo para la instalación

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour


Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
16M24	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N	
20M24	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N	
24M24	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N	

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
32M24	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N	
812M24	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N	
16M58	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N	
20M58	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N	
24M58	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N	
32M58	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N	
812M58	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N	
812M912	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N	
16M912	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N	
20M912	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N	
24M912	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N	UL, cUL
32M912	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.