


EM-MR Conduit a clip para borde de viga con retén



CARACTERÍSTICAS

Solo una pieza para instalación

Instalación rápida con martillo

El retén prerremachado se puede doblar fácilmente a su posición

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro exterior	Espesor del reborde	Carga estática
CM2416M	23.4 - 35 mm	3.2 - 6.4 mm	330N
CM24812M	18 - 30 mm	3.2 - 6.4 mm	330N
CM5816M	23.4 - 35 mm	7.9 - 12.7 mm	330N
CM58812M	18 - 30 mm	7.9 - 12.7 mm	330N
CM912812M	18 - 30 mm	14.3 - 19.1 mm	330N

Número de catálogo	Diámetro exterior	Espesor del reborde	Carga estática
CM91216M	23.4 - 35 mm	14.3 - 19.1 mm	330N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

