

Colgador de caja de riel para falso plafón para servicios pesados



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Rápidamente se monta una caja al riel para falso plafón

Altura ajustable para varias profundidades de caja eléctrica

Se monta al ras con la superficie de la losa

Se instala a mano

Cable de acometida para soporte independiente de clip y/o barra

Se atornilla fácilmente a una barra T para tener más estabilidad

Soporta instalaciones de varias cajas

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabado	Componentes incluidos	Longitud	Profundidad de la caja	Carga estática máxima
512HD	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	Clip de montaje	609.6mm	38mm, 54mm	220N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Caja de 54 mm (2 1/8 in) de montaje de barra estándar. Lengüetas desprendibles para caja de profundidad de 38 mm (1 1/2 in). Se monta al ras de la superficie de baldosas.

La Serie 512HDEEP con un 512HDXT adicional monta una caja profunda de 54 mm (2 1/8 in) con anillo de extensión de 38 mm (1 1/2 in).

No se permite para ventiladores de paletas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

