

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                             | Diámetro (Ø) | Zona                | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CAT16HPBC200B      | 181017             | Pregalvanizado, Electro galvanizado | 25 mm        | 690mm <sup>2</sup>  | 20                          | 15                         |
| CAT21HPBC200B      | 181246             | Pregalvanizado, Electro galvanizado | 33.3 mm      | 1174mm <sup>2</sup> | 50                          | 40                         |
| CAT32HPBC200B      | 181018             | Pregalvanizado, Electro galvanizado | 50 mm        | 2561mm <sup>2</sup> | 90                          | 60                         |
| CAT48HPBC200B      | 181237             | Pregalvanizado, Electro galvanizado | 75 mm        | 5974mm <sup>2</sup> | 200                         | 150                        |
| CAT64HPBC200B      | 181019             | Pregalvanizado, Electro galvanizado | 100 mm       | 9987mm <sup>2</sup> | 330                         | 220                        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad del cable, Cat 6A | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| CAT16HPBC200B      | 181017             | 10                          | 16 mm Max                | 270N           |
| CAT21HPBC200B      | 181246             | 25                          | 16 mm Max                | 270N           |
| CAT32HPBC200B      | 181018             | 35                          | 16 mm Max                | 270N           |
| CAT48HPBC200B      | 181237             | 80                          | 16 mm Max                | 270N           |
| CAT64HPBC200B      | 181019             | 140                         | 16 mm Max                | 270N           |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.