

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El clip básico no requiere herramientas de instalación

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Diámetro (Ø) | Zona | Capacidad del cable, Cat 5e |
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------|------|-----------------------------|
|--------------------|--------------------|----------|---------|--------------|------|-----------------------------|

|           |        |                        |                                          |       |                    |    |
|-----------|--------|------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|----|
| CAT16HPTS | 181089 | Acero, Spring<br>Acero | nVent CADDY<br>Armour,<br>Pregalvanizado | 25 mm | 690mm <sup>2</sup> | 20 |
|-----------|--------|------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------|----|

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A | A     | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|
| CAT16HPTS          | 181089             | 15                         | 10                          | 65 mm | 270N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Es necesario un cable para soporte adicional de acuerdo a NEC® 300.11.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

