


# Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material            | Acabado                            | Diámetro (Ø) | Zona                | Capacidad del cable, Cat 5e |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| CAT16HP123         | 181262             | Acero, Spring Acero | Pregalvanizado, nVent CADDY Armour | 25 mm        | 690mm <sup>2</sup>  | 20                          |
| CAT21HP123         | 181263             | Acero, Spring Acero | Pregalvanizado, nVent CADDY Armour | 33.3 mm      | 1174mm <sup>2</sup> | 50                          |
| CAT32HP123         | 181264             | Acero, Spring Acero | Pregalvanizado, nVent CADDY Armour | 50 mm        | 2561mm <sup>2</sup> | 90                          |
| CAT48HP123         | 181265             | Acero, Spring Acero | Pregalvanizado, nVent CADDY Armour | 75 mm        | 5974mm <sup>2</sup> | 200                         |
| CAT64HP123         | 181266             | Acero, Spring Acero | Pregalvanizado, nVent CADDY Armour | 100 mm       | 9987mm <sup>2</sup> | 330                         |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad del cable, Cat 6 | Capacidad del cable, Cat 6A | Espesor del reborde (FT) | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| CAT16HP123         | 181262             | 15                         | 10                          | 1.5 - 2.5 mm             | 270N           |
| CAT21HP123         | 181263             | 40                         | 25                          | 1.5 - 2.5 mm             | 270N           |
| CAT32HP123         | 181264             | 60                         | 35                          | 1.5 - 2.5 mm             | 270N           |
| CAT48HP123         | 181265             | 150                        | 80                          | 1.5 - 2.5 mm             | 270N           |
| CAT64HP123         | 181266             | 220                        | 140                         | 1.5 - 2.5 mm             | 270N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.