


# Barra de puesta tierra, Expuesto, 4 Connections, 1 No. de Desconexiones, 375mm

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**EEB04C506D1A**



### CARACTERÍSTICAS

Proporciona una ubicación conveniente en un único punto para el enlace y la conexión a tierra

Busbares con enlaces de desconexión que permiten realizar las pruebas convenientes del sistema de terminación a tierra

Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601

Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje

Las barras personalizadas se pueden diseñar y fabricar de acuerdo con las especificaciones del cliente.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

De conformidad con: IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

Material: Cobre

Acabado: Desnudo

Número de conexiones: 4

Número de seccionadores: 1

Tamaño de rosca (TS): M10

Altura (H): 94mm

Longitud (L): 375mm

Anchura 1 (W1): 100mm

Anchura 2 (W2): 50mm

Espesor (T): 6mm


A: 50mm

Peso por unidad: 2.06kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**