

Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 12, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PDCP2078B12



Robustamente contruidos y sellados para su uso en ambientes húmedos, polvorientos o calientes, los gabinetes ProLine Tipo 12 tienen recortes opcionales para acondicionar equipos de voz/datos y servidores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

NEMA/EEMAC, Type 12

CARACTERÍSTICAS

Con junta completa para mantener los contaminantes alejados del equipo, lo que reduce los costos de mantenimiento.

Las manijas de cerrojo de tres puntos en todas las puertas brindan un acceso fácil, pero controlado; se incluyen dos llaves.

Los ángulos del rack son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás para mayor flexibilidad de posicionamiento.

La base móvil facilita la colocación del gabinete.

Los niveladores y el soporte antivuelco aseguran el gabinete al piso.

El paquete de CA tiene un corte para una fácil instalación de campo del aire acondicionado de la serie G SpectraCool (se envía por separado)

La base móvil incluye ruedas, niveladores y placa de montaje.

La placa de montaje permite un fácil enrutamiento del cable.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO


Número de artículo: 14925

Altura (H): 2085mm

Anchura (W): 708mm

Tipo de paquete de armario: Datos de voz, estándar

Pida el aire acondicionado por separado.



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE