

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y la monitorización individual de la toma de corriente, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntor a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/5

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN5402	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Negro
EN5808	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Negro
EN5810	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Negro
EN5850	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro

Table 2/5

Número de catálogo	Tomas conmutadas	Disyuntor	Clasificación de potencia	Cantidad de disyuntores	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EN5402	No	No hay disyuntor	11,0 kVA	0	Alimentación superior	380 – 415V
EN5808	No	16 A, 1 polo, Hy-Mag	22,0 kVA	6	Alimentación superior	380 – 415V
EN5810	No	16 A, 1 polo, Hy-Mag	22,0 kVA	6	Alimentación superior	380 – 415V
EN5850	No	20 A, 1 polo, Hy-Mag	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	6	Alimentación superior	380 – 415V

Table 3/5

Número de catálogo	Fase	Tensión nominal	Potencia de entrada máxima	Interruptor de encendido/apagado incluido	Amperaje (amperaje reducido)	Tensión de salida
EN5402	3 PH	415V	11,0 kVA	No	16A	230VAC
EN5808	3 PH	415V	22,0 kVA	No	32 A	230VAC
EN5810	3 PH	415V	22,0 kVA	No	32 A	230VAC
EN5850	3 PH	415V	17,3 / 22,1 kVA	No	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	208 – 230VAC

Table 4/5

Número de catálogo	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble	Material	Acabado
EN5402	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Outlet	No	Acero	Polvo recubierto
EN5808	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Outlet	Sí	Acero	Polvo recubierto
EN5810	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Outlet	No	Acero	Polvo recubierto
EN5850	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Outlet	No	Acero	Polvo recubierto

Table 5/5

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete	Longitud del cable de entrada
EN5402	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1	3m
EN5808	1780mm	52mm	53mm		1	3m
EN5810	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1	3m
EN5850	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1	1.8m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE