

Gabinete DSL de montaje en almohadilla OPAL

Data Solutions



Proteja los equipos de comunicaciones de los elementos en diversos entornos con OPAL, un gabinete de aluminio montado en una almohadilla. El OPAL se ofrece en modelos de tres y cinco puertas y está diseñado para cumplir con los requisitos de Telcoria NEBS GR-487-CORE.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

CSA: Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment

Cabinet is RoHS compliant

NEBS™ is a trademark of Telcordia

CARACTERÍSTICAS

Se ofrece con tres o cinco puertas montadas para acceso frontal, posterior y lateral al equipo

El modelo de cinco puertas tiene dos compartimentos iguales y un compartimento lateral

El compartimento lateral es ideal para entrada de cables, distribución de potencia y centro de carga

Barras de unión de cobre incluidas con el gabinete

Los ángulos de rack tienen orificios cuadrados espaciados universales EIA y son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás en el compartimento.

Los ángulos del rack están pretaladrados para bobinas de radio de doblez.

Cada compartimento puede colocarse en ángulo de rack 19 o 23pulg.

La parte superior tiene protección solar integral con ángulos formados que proporciona un techo con pico para desviar el agua de lluvia hacia los lados del gabinete.

La manija en L se puede cerrar con candado.

Se proporcionan orificios inferiores para atornillar el gabinete a la almohadilla de hormigón.

Todas las puertas tienen interruptor de puerta, topes de puerta (de viento) y sistema de cerrojo Tipo bóveda.

Montantes para unión y conexión a tierra proporcionados en todas las puertas y el cuerpo

Tres fundas de entrada de cables en el compartimento lateral

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Unidades de rack por bastidor
T504030PM3	21863	1232mm	1106mm	762mm	3mm	22
T507030PM5	21864	1232mm	1868mm	762mm	3mm	22

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Póngase en contacto con su oficina de ventas de HOFFMAN para obtener más información.

Para ángulos de rack adicionales, pida también un administrador vertical de cables.

La dimensión B no incluye la bisagra de pared a sección central.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.