

# Gabinete para servidores ProLine

## Data Solutions



El gabinete para servidores ProLine con enfriamiento pasivo tiene una ventana de visualización frontal y una base con ruedas para movilidad y reposicionamiento de la aplicación.

### CARACTERÍSTICAS

La puerta de ventana delantera con sistema de cierre y respiradero ofrece visibilidad y ventilación.

Base abierta con ruedas y niveladores

La puerta trasera completamente perforada promueve el flujo de aire para dar enfriamiento pasivo al equipo.

Los gabinetes de 2000 mm de altura tienen puertas traseras perforadas divididas.

Tanto las puertas delanteras como las traseras brindan seguridad con manijas con cerradura.

Los cerrojos de liberación rápida en los paneles laterales brindan fácil acceso de servicio.

Cubierta superior completamente perforada con dos puertos de entrada de cables para un fácil acceso y servicio.

Los canales de montaje proporcionan un ajuste infinito de adelante hacia atrás de los ángulos del rack.

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero suave

**Acabado:** Polvo recubierto

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------|-----------------|
| PSC12610           | 46499              | 1285mm | 608mm   | 999mm | Gris claro | RAL 7035        |
| PSC12610B          | 48259              | 1285mm | 608mm   | 999mm | Jet Black  | RAL 9005        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo  | Color      | Código de color |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|------------|-----------------|
| PSC1269            | 46509              | 1285mm | 608mm   | 899mm  | Gris claro | RAL 7035        |
| PSC1269B           | 48249              | 1285mm | 608mm   | 899mm  | Jet Black  | RAL 9005        |
| PSC20610           | 38969              | 2085mm | 608mm   | 999mm  | Gris claro | RAL 7035        |
| PSC20610B          | 48279              | 2085mm | 608mm   | 999mm  | Jet Black  | RAL 9005        |
| PSC20611           | 14253              | 2085mm | 608mm   | 1099mm | Gris claro | RAL 7035        |
| PSC20611B          | 14252              | 2085mm | 608mm   | 1099mm | Jet Black  | RAL 9005        |
| PSC20612           | 14255              | 2085mm | 608mm   | 1199mm | Gris claro | RAL 7035        |
| PSC20612B          | 14254              | 2085mm | 608mm   | 1199mm | Jet Black  | RAL 9005        |
| PSC2069            | 35129              | 2085mm | 608mm   | 899mm  | Gris claro | RAL 7035        |
| PSC2069B           | 48269              | 2085mm | 608mm   | 899mm  | Jet Black  | RAL 9005        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Unidades de rack | Ángulos de rack adicionales |
|--------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| PSC12610           | 46499              | 1.52mm  | 24U              | PRA1912THL1                 |
| PSC12610B          | 48259              | 1.52mm  | 24U              | PRA1912THL1                 |
| PSC1269            | 46509              | 1.52mm  | 24U              | PRA1912THL1                 |
| PSC1269B           | 48249              | 1.52mm  | 24U              | PRA1912THL1                 |
| PSC20610           | 38969              | 1.52mm  | 42U              | PRA1920THL1                 |
| PSC20610B          | 48279              | 1.52mm  | 42U              | PRA1920THL1                 |

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Unidades de rack | Ángulos de rack adicionales |
|--------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| PSC20611           | 14253              | 1.9mm   | 42U              | PRA1920THL1                 |
| PSC20611B          | 14252              | 1.9mm   | 42U              | PRA1920THL1                 |
| PSC20612           | 14255              | 1.9mm   | 42U              | PRA1920THL1                 |
| PSC20612B          | 14254              | 1.9mm   | 42U              | PRA1920THL1                 |
| PSC2069            | 35129              | 1.9mm   | 42U              | PRA1920THL1                 |
| PSC2069B           | 48269              | 1.9mm   | 42U              | PRA1920THL1                 |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**