

Pináculo de reemplazo Dynasphere, MKIV



CARACTERÍSTICAS

Pináculo de reemplazo para el terminal aéreo Dynasphere, MKIV


ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Table 1/1

Número de catálogo	Altura de instalación (H)	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso por unidad
ADCOMP058	3 - 20 m	1/2 "BSPP	21.4 mm	60 mm	0.13 kg
ADCOMP057	20 - 50 m	1/2 "BSPP	23.4 mm	60 mm	0.15 kg
ADCOMP056	50 m Min	1/2 "BSPP	25.4 mm	60 mm	0.18 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.