


# Cable a alma de raíl, par de moldes de reemplazo, de señal, 85-141 lb T-Rail, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión, 10 mm<sup>2</sup> trenzado

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SBB200R**



## CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Se vende por pares

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: 1" Tab

Tamaño del conductor: 10 mm<sup>2</sup> varados

Diámetro exterior del conductor, nominal: 4.12mm

Estilo de soldador: TB5;T21

Clips de unión incluidos: No

Solo molde: Sí

Material de soldadura: SB25, se vende por separado

Funda del conductor: SBS10, se vende por separado

Clip de unión: B33810

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE