

Varilla de extensión, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Roscado en ambos extremos para usar como varilla de extensión desde la base del terminal aéreo al acoplador o al terminal de bola de seguridad

Disponible en longitudes configuradas a pedido

UL listed for a minimum length of 10" (254mm)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Certificaciones
LPC271CTO	Cobre	3/8" UNC	9.53 mm	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA272CTO	Aluminio	1/2" UNC	12.74 mm	
LPC272CTO	Cobre	1/2" UNC	12.74 mm	

Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Certificaciones
LPS273CTO	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	5/8" UNC	15.88 mm	
LPA273CTO	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC
LPC273CTO	Cobre	5/8" UNC	15.88 mm	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Hay longitudes configurables a pedido (Configured-to-order, CTO) de hasta 144 in (3.657 mm).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE