

Protector de línea de datos de alta velocidad



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Protección de varias etapas con protectores primarios o combinados primario-secundario

Protector de 10 pares

Provee modos de protección L-L y L-PE para una protección integral

Instalación simple en bloque de desconexión Krone® LSA


Terminador de línea de datos (Data Line Terminator, DLT) disponible donde se requieren conexiones de terminal de tornillo

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Número de artículo	700805	700860	700815
Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc)	40 VDC	190 VDC	13 VDC
Corriente de descarga máxima (Imax), L+L-PE	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Corriente de carga nominal (IL)	150mA	150mA	150mA

Número de catálogo	HSP10K36	HSP10K230	HSP10K12
Frecuencia	12 MHz Max	12 MHz Max	12 MHz Max
Velocidad de transmisión	8Mbit/s	8Mbit/s	8Mbit/s
Modos de protección	L-L L-PE	L-L L-PE	L-L L-PE
Tecnología	Multi-etapa	Multi-etapa	Multi-etapa
Tipo de conexión	Krone® LSA-PLUS	Krone® LSA-PLUS	Krone® LSA-PLUS
Balance de impedancia	55 dB Max	55 dB Max	55 dB Max
Pérdida de inserción	.4 dB Max	.4 dB Max	.4 dB Max
Pérdida de retorno	20 dB Max	20 dB Max	20 dB Max
Resistencia de bucle	16.4 Ω	6.6 Ω	16.4 Ω
Temperatura	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C
Material del armario	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico	UL® 94V-0 Termoplástico
Fondo (D)	21mm	21mm	21mm
Altura (H)	35 mm	35 mm	35 mm
Anchura (W)	125 mm	125 mm	125 mm
Peso por unidad	0.02 kg	0.02 kg	0.02 kg
Detalles de la certificación		UL® 497	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.