

Máquina para perforación de raíles, con motor de gasolina de cuatro ciclos



La gama SBM-V de brocas para raíles están diseñadas para brindar una operación suave, de confianza y poderosa. Trabaja con productos de todos los tamaños, desde aplicaciones para señalización de orificios de adhesión hasta tamaños de orificios de eclisas. Se ofrece una amplia gama de accesorios, incluyendo unidades de sujeción, cortadoras de brocas y plantillas para aplicaciones especiales.

CARACTERÍSTICAS

Compacta y fácil de usar

Motor de cuatro tiempos silencioso de 0,83 HP (0,62 kW) con velocidad del cabezal de 267 r. p. m.

Diseño ligero

Gama de plantillas intercambiables que se ajustan a todos los perfiles comunes de raíl

Utiliza cortadores de brocas estándar de la industria

Viene de fábrica con un tanque para refrigerante de máquina para barrenado de rieles COOLTANKASSY (715375) y un juego de herramientas SBMTOOLSET (715395) para máquina para perforación de raíles para fácil mantenimiento

Incluye estuche metálico para transporte

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Combustible	Diámetro de taladro	Anchura	Peso por unidad
SBMV4	715412	No hay mezcla	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Al realizar el pedido de una máquina, también se debe pedir una plantilla rail adaptada al perfil de rail apropiado y la posición de perforación de orificios junto con un dispositivo de sujeción apropiado para el tipo de rail y/o método de sujeción que se utilice.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.