

Espaciador y sujetador a distancia DH



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para hacer placas, protecciones o perfiles más altos

Macho-hembra que permiten un montaje estable

Aplicaciones electrotécnicas

ESPECIFICACIONES

Tensión de aislamiento:	1000V
Acabado:	Electro galvanizado
Grado de inflamabilidad:	UL® 94HB
Temperatura:	80 °C Max

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Profundidad de rosca (TD)	Longitud (L)
DH15M5	560660	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm
DH15M6	560740	Acero, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Profundidad de rosca (TD)	Longitud (L)
DH20M5	560670	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Acero, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Acero, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Acero, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Acero, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Acero, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Acero, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Peso por unidad
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE