

# Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, simple



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Anchura (W) | Espesor (T) | Longitud (L) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|--------------|------------------------|
| DPCB25X5           | 550400             | Cobre    | 25 mm       | 5 mm        | 1750mm       | 10.5 mm                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A     | B       | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------|---------|-----------------|
| DPCB25X5           | 550400             | 25 mm | 12.5 mm | 1.4 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE