

Kit de mordaza de terminal principal EBC-133



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye 10 mordazas y 20 tornillos

Se usa para conectar conductores más gruesos incluyendo el conductor trenzado aislado IBSB25, el trenzado para enlace de puesta a tierra y la nVent ERIFLEX Flexibar hasta de 9 mm (0,354 in)

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño del conductor, IEC	Anchura (W)	Espesor (T)
KIT-EBC133-15	568614	Acero	Electro galvanizado	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad	Fondo (D)
--------------------	--------------------	---	------------------------	----------------------	-----------------	-----------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE