

Soporte de barra colectora plano FBS



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporte para barras colectoras roscadas

Trifásico con circuito neutro

Clavija de posicionamiento para la colocación de la barra

Se ajusta rápidamente para recibir varias anchuras de barras colectoras

La pantalla de protección se puede fijar con espaciadores

Se puede montar una puesta de tierra en cada lado

Libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

Table 1/4

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	Temperatura de funcionamiento	Corriente nominal de aplicación típica
--------------------	--------------------	----------	---------	--------------------------------------	-------------------------------	--

FBS400A	551350	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Electro galvanizado	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A
---------	--------	---	---------------------	------------	---------------	-------------

Table 2/4

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con	Grado de inflamabilidad	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Altura (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439,1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm



Table 3/4

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Número de catálogo	Número de artículo	E	X	Peso por unidad
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE