


# Manguito roscado de fibra de vidrio FGBS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Fibra de vidrio impregnada en barniz siliconado de alta temperatura

Resistente a las altas temperaturas

Aislamiento térmico y protección mecánica

Libre de halógenos

## ESPECIFICACIONES

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Material:</b>                      | Fibra de vidrio |
| <b>Grado de inflamabilidad:</b>       | UL® 1441 VW-1   |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b> | -70 to 300 °C   |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro | Color | Longitud | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| FGBS8              | 556210             | 8 mm     | Negro | 100m     | 0.01 kg         |
| FGBS4              | 556200             | 4 mm     | Negro | 100m     | 0.01 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro | Color  | Longitud | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| FGBS12             | 556230             | 12 mm    | Negro  | 100m     | 0.02 kg         |
| FGBS10             | 556220             | 10 mm    | Negro  | 100m     | 0.02 kg         |
| FGBS15             | 556240             | 16 mm    | Negro  | 100m     | 0.03 kg         |
| FGBS20             | 556250             | 20 mm    | Blanco | 50m      | 0.04 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE