

Mordaza QCC nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Conecta nVent ERIFLEX Flexibar a la barra colectora perforada

Permite un excelente contacto con partes eléctricas

Diseño compacto y ahorrador de espacio

Se instala fácil y rápidamente

Ideal para modificaciones en el lugar

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho del conductor	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B	C	Peso por unidad
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Utilice una mordaza cuando el grosor del nVent ERIFLEX Flexibar sea inferior a 5 mm (0,2 in) y dos mordazas cuando el grosor del nVent ERIFLEX Flexibar sea superior a 5 mm (0,2 in).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE