

Trenzado redondo RTCB en bobina, cobre estañado



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra

Material no magnético

El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Acabado: Estañado

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable	Longitud
RTCB15-10	557620	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RTCB15-100	557680	360A	100mm ²	5652	0.15mm	25m

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable	Longitud
RTCB15-10HL	503700	75A	10mm ²	560	0.15mm	100m
RTCB15-16	557630	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RTCB15-16HL	503710	120A	16mm ²	900	0.15mm	100m
RTCB15-25	557640	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RTCB15-25HL	503720	150A	25mm ²	1416	0.15mm	100m
RTCB15-30	557650	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m
RTCB15-50	557660	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RTCB15-6	557600	45A	6mm ²	336	0.15mm	25m
RTCB15-75	557670	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RTCB15-8	557610	65A	8mm ²	464	0.15mm	25m

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Peso por unidad
RTCB15-10	557620	5 mm	0.1 kg
RTCB15-100	557680	17 mm	1 kg
RTCB15-10HL	503700	5 mm	0.1 kg
RTCB15-16	557630	6 mm	0.16 kg
RTCB15-16HL	503710	6 mm	0.16 kg
RTCB15-25	557640	8 mm	0.25 kg
RTCB15-25HL	503720	7.5 mm	0.25 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Peso por unidad
RTCB15-30	557650	9 mm	0.3 kg
RTCB15-50	557660	11 mm	0.5 kg
RTCB15-6	557600	4 mm	0.06 kg
RTCB15-75	557670	13.5 mm	0.75 kg
RTCB15-8	557610	4.5 mm	0.08 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE