

Bisagras de gabinete APO DT



Las bisagras de gabinete APO DT permiten la conversión de una cubierta de tornillo de gabinete APO a una cubierta con bisagra.

CARACTERÍSTICAS

Para usarse con gabinetes APO con cubierta DT

Para usarse únicamente con modelos de cubierta DT

La cubierta debe rebajarse a lo largo de la línea punteada a una profundidad de 0.24 pulgadas (6 mm) antes de montar la bisagra.

Se incluyen los componentes de montaje y las instrucciones

ESPECIFICACIONES

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Envío rápido
41532.000	41532.000	Acero inoxidable	Molino	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.