

Cable Entry Gland Plate Round Counter Nut, CCFRMNUT



CARACTERÍSTICAS

0

IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety

The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options

No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided

CCFR cable entry is quick and easy to assemble

It is made of a sturdy, glass-fiber reinforced plastic

CCFG grommets needs to be ordered separately

CCFD dividers are bought separately as needed

Operating Temperature: -40 to 120 °C / -40 to 248 °F

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
CCFRM20NUT	59678	28mm	30mm	7mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM25NUT	59679	28mm	30mm	7mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM32NUT	59681	28mm	30mm	7mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM40NUT	59682	49mm	53mm	7mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM50NUT	59683	49mm	53mm	7mm	Elastómero termoplástico	Suave mate
CCFRM63NUT	59684	49mm	53mm	7mm	Elastómero termoplástico	Suave mate

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.