

Gabinetes Concept de dos puertas



Los gabinetes Concept son ideales para aplicaciones de control de máquinas. Con un estilo estilizado, pestillos de cuarto de vuelta al ras y un acabado atractivo y duradero. Los modelos horizontales de dos puertas proporcionan un acceso de ancho completo y una instalación del panel sencilla.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Soportes de montaje en pared necesarios para mantener el requisito de montaje externo UL/CSA.

NEMA/EEMAC Type 12

IP 55

IEC 60529, IP55

CARACTERÍSTICAS

Costuras de soldadura continuas y pulidas

Puertas esquinadas

Pinzas de bisagra fáciles de quitar e instalar con el clip de captación integrado

Pernos sin rosca y sujetadores en la puerta

La brida del chasis de un ancho mínimo permite una apertura máxima de la puerta (210 grados)

La puerta se abre 210 grados

Brida de chasis externa

Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para soportes de montaje de pared externos opcionales

Puerta desmontable con bisagras ocultas para una apariencia limpia y estética

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Cerrojo(s) ranurado(s) de un cuarto de vuelta

Dispositivo de alineación de puerta en puertas más anchas que 30 in.

Cuatro bisagras en gabinetes de 60 pulgadas de alto

Perno de conexión para puesta a tierra en el cuerpo del gabinete; provisión de conexión para puesta a tierra, en la puerta del gabinete.

Provisión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional

Kit de herrajes con tuercas de montaje de panel, herrajes de puesta a tierra del panel y arandelas de sellado

Se proporcionan instrucciones de instalación

Diseño de puerta traslapada que proporciona acceso completo

Sistema de pestillo de tres puntos en puerta con bisagra a la derecha equipada con inserto ranurado al ras

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave
Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CTD244210	29439	610mm	1067mm	254mm	Gris	ANSI 61
CTD244210LG	29527	610mm	1067mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CTD24428	77720	610mm	1067mm	203mm	Gris	ANSI 61
CTD24428LG	16519	610mm	1067mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CTD24488	29442	610mm	1219mm	203mm	Gris	ANSI 61
CTD24488LG	29528	610mm	1219mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CTD304210	29443	762mm	1067mm	254mm	Gris	ANSI 61
CTD304210LG	29531	762mm	1067mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CTD304810	29444	762mm	1219mm	254mm	Gris	ANSI 61
CTD304810LG	29532	762mm	1219mm	254mm	Gris claro	RAL 7035
CTD30488	77730	762mm	1219mm	203mm	Gris	ANSI 61
CTD30488LG	16529	762mm	1219mm	203mm	Gris claro	RAL 7035
CTD306012	77740	762mm	1524mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD306012LG	16539	762mm	1524mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CTD364212	29445	914mm	1067mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD364212LG	29533	914mm	1067mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CTD364216	29446	914mm	1067mm	406mm	Gris	ANSI 61

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
CTD364216LG	29534	914mm	1067mm	406mm	Gris claro	RAL 7035
CTD364812	77750	914mm	1219mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD364812LG	16549	914mm	1219mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CTD366012	77760	914mm	1524mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD366012LG	16559	914mm	1524mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CTD424212	29447	1067mm	1067mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD424212LG	29535	1067mm	1067mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CTD426012	29448	1067mm	1524mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD426012LG	29536	1067mm	1524mm	305mm	Gris claro	RAL 7035
CTD484812	29451	1219mm	1219mm	305mm	Gris	ANSI 61
CTD484812LG	29537	1219mm	1219mm	305mm	Gris claro	RAL 7035

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se compran por separado.

Los paneles opcionales de tamaño NEMA requieren el kit de conversión Número de catálogo CCPM4.

Consulte la hoja de especificaciones de los productos de refrigeración y accesorios populares.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.