


Estante con respiradero de acero de doble cara



El rack con respiradero de acero de doble cara se monta en las bridas delantera y trasera de un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Permite más flujo de aire que las versiones de acero y aluminio. La clasificación de carga del estante es de 300 lb (136.1 kg)

CARACTERÍSTICAS

El rack con respiradero de acero de doble cara se monta en las bridas delantera y trasera de un rack de marco abierto.

Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara

Permite más flujo de aire que las versiones de acero y aluminio.

La clasificación de carga es de 300 lb (136.1 kg) en total

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ESHDV19	21849	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
ESHDV23	21859	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.