

# Tapa superior para ventiladores, CFR

En esta placa de techo es posible instalar hasta seis ventiladores, lo que permite refrigerar el armario de forma gradual según el número de ventiladores instalados.



## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para el montaje de una combinación de 6 ventiladores DFN o tapas de cierre DFC para los huecos no usados en la parte superior del armario. Se puede montar en combinación con el techo ventilado CVR.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Instrucciones de montaje: Añadir el techo ventilado CVR. Se utiliza con DFN. Los huecos sin utilizar deben ser cerrados con tapas DFC para evitar recirculación.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Beneficio: La ventilación forzada proporciona una alta capacidad de enfriamiento, lo que es una buena solución en entornos en los que la temperatura ambiente es de 10 grados o más, por debajo de la temperatura interna deseada del gabinete

Comentario: La placa de ventilador de techo debe montarse en combinación con el techo de ventilación, CVR

Comentario: Se recomienda también instalar filtros de escape en la parte inferior del gabinete para que el aire circule correctamente

Comentario: Los recortes deben estar cubiertos por ventiladores, DFN, o placas de cubierta, DFC, dependiendo del grado de refrigeración requerido

ESPECIFICACIONES

- Espesor:** 2mm  
**Material:** Acero suave  
**Acabado:** Zinc plateado

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                              |                      |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------------------|----------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Cantidad de tapas pasacables | Familia de productos |
| CFR0608            | CFR0608            | 24mm   | 600mm   | 800mm | 6                            | Libre-permanente     |
| CFR0806            | CFR0806            | 24mm   | 800mm   | 600mm | 6                            | Libre-permanente     |
| CFR0808            | CFR0808            | 24mm   | 800mm   | 800mm | 6                            | Libre-permanente     |
| CFR0606            | CFR0606            | 24mm   | 600mm   | 600mm | 6                            | Libre-permanente     |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.